Prigušno-nepovratni ventil GRLA-1/2-NPT-B

Broj dela: 151559



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak: 2	1/2 NPT
Podesivi element	Vijak sa prorezom
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Radni pritisak	0.3 bar...10 bar
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal šupljeg vijka	Aluminijumska legura za obrada
Materijal navrtke	Aluminijumska legura za obrada

03.02.2024. – Zadržana prava na izmene - Festo SE & Co. KG