Nepovratni ventil H-QS-4

Broj dela: 153462

Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-4
Pneumatski priključak: 2	QS-4
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Normalni nominalni protok	136 l/min
Radni pritisak	-1 bar...10 bar
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Materijal kućišta	Aluminijum eloksirani
Boja kućišta	crno
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Min. diferencijalni pritisak otvaranja	0.1 bar
Zatvaranje min. diferencijalnog pritiska	0.2 bar
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	5.3 g

03.02.2024. – Zadržana prava na izmene - Festo SE & Co. KG

Karakteristika	Vrednost
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen