Prekidač DASI-Q11-20/25-A-SL

Broj dela: 1568436

Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	20 25
Oblik	za T-žleb
za klip Ø	Ø20 Ø25
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	4 g
Vrsta pričvršćenja	stegnuto u T-žlebu sa navojnom šipkom sa unutrašnjim navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vijaka	Čelik pocinkovano

03.02.2024. – Zadržana prava na izmene - Festo SE & Co. KG