Paralelni komplet EAMM-U-86-S62-60G-177

Broj dela: 1587411



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	86
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
Maks. broj obrtaja	5000 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	175 kgmm²
Pogonski moment u praznom hodu	0.25 Nm
Prenosivi obrtni momenat	9.5 Nm
Težina proizvoda	3300 g
Kod interfejsa aktuatora	S62
Kod interfejsa motora ln	60G
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen

03.02.2024. – Zadržana prava na izmene - Festo SE & Co. KG