Servisna jedinica FRC-3/8-D-MIDI

Broj dela: 159588



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Midi
Serija	D
Zaštita od aktiviranja	Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Odvod kondenzata	ručno okretanje
Dizajn	Regulacija filtera sa manometrom Proporcionalni podmazivač uljnom maglinom
Maks. količina kondenzata	43 cm³
Finoća filtera	40 µm
Zaštita posude	Metalna zaštitna posuda
Indikator pritiska	sa manometarom
Radni pritisak	1 bar...16 bar
Opseg regulisanja pritiska	0.5 bar...12 bar
Maks. histereza pritiska	0.2 bar
Normalni nominalni protok	2000 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertni gasovi
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1440 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak: 2	G3/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom
Materijal omotača	PC

03.02.2024. – Zadržana prava na izmene - Festo SE & Co. KG

03.02.2024. – Zadržana prava na izmene - Festo SE & Co. KG