Işıklı soket MFL-24DC/AC

Ürün numarası: 10004

Veri sayfası

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	15 Gram
Elektrik bağlantısı	B formu endüstri standardına göre (11 mm)
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma gerilimi AC	24 V
Şebeke frekansı	0 hz...60 hz
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/-% 15
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	PA6 takviyeli