Vakum ağzı kartuşu OASI-20-E

Ürün numarası: 1072015

Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma basıncı	0 Bar...0.95 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	0.6 Gram
Montaj türü	takılabilir
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz ağzı kartuşu malzemesi	PE
Üfleme fonksiyonu uygunluğu	0.5 Bar
Montaj konumu	İç oynak mafsal