Paralel kit EAMM-U-110-D60-90R-120

Ürün numarası: 1202981



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	110
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	5000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	799 000065
Boşta çalışma tahrik torku	0.3 Nm
Aktarılabilir tork	25 Nm
Ürün ağırlığı	5070 Gram
Aktüatör arayüz kodu	D60B
Arayüz kodu motor In	90R
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu