# Sızdırmazlık halkası
# OK-M3

Ürün numarası: 130849

Dişli pinleri mühürlemek için (vidalanır).

## Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Standarda dayalı | ISO 16030 |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -0,095 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 10 bar |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -13,775 ... 145 psi |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığında manüel sıkma | evet |
| Nominal sıkma torku | 0,48 Nm |
| Nominal sıkma torkunun toleransı | ± 55 % |
| Ürün ağırlığı | 0,1 g |
| Pnömatik bağlantı | M3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, tahditler | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |