Hassas akış kontrol Valfi GRPO-10-PK-3

Ürün numarası: 13229



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Çalıştırma türü	manuel
Ayar elemanı	Ölçekli döner düğme
Montaj türü	Ön panel montajı
Kısma yönünde standart anma debisi	3.8 l/min
Çalışma basıncı	0 Bar...8 Bar
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Montaj konumu	herhangi bir
2'den 1'e çalışma basıncı	0 Bar...0.5 Bar
0,1-› 0 MPa (1-› 0 bar, 14,5-› 0 psi) kısma yönünde standart anma debisi	1.65 l/min
Kısma yönünde normal debi 0,6-› 0 MPa (6-› 0 bar, 87-› 0 psi)	5.2 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [5:4:3] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...50 °C

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	48 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR PVC
Tutma braketi malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
PK bağlantıları malzemesi	Dövme alüminyum alaşım Pirinç
Vida malzemesi	Çelik