Çabuk Bağlantı Rakoru CRQS-1/8-6-I

Ürün numarası: 132330

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	4.1 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 Bar...10 Bar -13.775 000032...145 000032
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-15 °C...120 °C
Ürün ağırlığı	8.4 Gram
Kullanılabilir hatlar	PFAN
Montaj türü	Alyan anahtarı SW4
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş R1/8
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Vida dişli muylu malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Gevşetme halkası malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Hortum contası malzemesi	FPM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Destek halkası malzemesi	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik