Kartuş QSPLK18-3/8-U

Ürün numarası: 132641

FESTO

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	6.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	L şekli İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 Bar...10 Bar -13.775 000032...145 000032
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	10.9 Gram
Montaj türü	Sabitleme pimi
Pnömatik bağlantı 1	Kartuş 18 mm
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 3/8" " olan hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	23 °F...140 °F
Gevşetme halkası rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik