Hortum PAN-V0-4X0,75-BL

Ürün numarası: 132899



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	6 mm
Otomatik bağlantı rakoru için dış çap	4 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	20 mm
İç çap	2.5 mm
Min. bükme yarıçapı	10 mm
Hortum özellikleri	Enerji zincirleri için uygun
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 Bar...3 Bar -13.775 000032...43.5 000032
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 Bar...12 Bar -13.775 000032...174 000032
Çalışma basıncına ilişkin not	Mineral yağ: maks. 90 °C'de maks. 0,3 MPa Su: maks. 90 °C'de maks. 0,3 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Mineral yağ Su (sıvı, buzsuz)
Yangın testi malzeme	UL94 V-0 (mantolama)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-30 °C...90 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.0335 000015
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 4 mm olan soket bağlantısı için
Renk	mavi
Shore sertliği	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	PA12-P PVC-P