Körleme QSMC-2H

Ürün numarası: 133036

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Kör tapa
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 Bar...6 Bar -13.775 000032...87 000032
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 Bar...14 Bar -13.775 000032...203 000032
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	0.1 Gram
Pnömatik bağlantı 1	Geçmeli burç çapı 2 mm
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT