Körleme NPQP-P-S6-FD-P10

Ürün numarası: 133129

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Tasarım	Kör tapa İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 Bar...10 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	0.5 Gram
Pnömatik bağlantı 1	Geçmeli burç çapı 6 mm
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PP
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik