Paralel kit EAMM-U-145-D80-140A-188

Ürün numarası: 1465530



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	145
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	4000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	2270 000065
Boşta çalışma tahrik torku	2 Nm
Aktarılabilir tork	50 Nm
Ürün ağırlığı	11900 Gram
Aktüatör arayüz kodu	D80B
Arayüz kodu motor In	140A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu