Kartuş silindir EGZ-6-15

Ürün numarası: 15035

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	15 mm
Piston çapı	6 mm
Sönümleme	sönümleme yok
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
Tasarım	Piston Piston mili Silindir boru
Konum algılama	Yok
Varyantlar	tek taraflı piston mili
Çalışma basıncı	2 Bar...8 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet	14 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	13.9 N
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Erkek diş ile kilit somunu ile
Pnömatik bağlantı	M3
Kapak malzemesi	POM
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Pirinç nikel kaplı
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik