# Kartuş silindir EGZ-10-5

Ürün numarası: 15036

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Strok | 5 mm |
| Piston çapı | 10 mm |
| Sönümleme | sönümleme yok |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Çalışma şekli | tek etkili<br>baskılayan |
| Tasarım | Piston<br>Piston mili<br>Silindir boru |
| Konum algılama | Yok |
| Varyantlar | tek taraflı piston mili |
| Çalışma basıncı | 1.5 Bar...8 Bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...80 °C |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet | 42 N |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | 42 N |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak:<br>Erkek diş ile<br>kilit somunu ile |
| Pnömatik bağlantı | M5 |
| Kapak malzemesi | POM |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | TPE-U(PU) |
| Gövde malzemesi | Pirinç<br>nikel kaplı |
| Piston mili malzemesi | yüksek alaşımlı çelik |