Tek yönlü akış kontrol valfleri GRLA-3/8-NPT-B

Ürün numarası: 151555



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	3/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	3/8 NPT
Ayar elemanı	Oluklu vida
Montaj türü	vidalanabilir
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.3 Bar...10 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
İçi boş cıvata malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Ayar vidası malzemesi	Pirinç
Somun malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Döner eklem malzemesi	Çinko pres döküm