# Çek valf H-QS-4

Ürün numarası: 153462

## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Valf fonksiyonu | Geri dönüş fonksiyonu |
| Pnömatik bağlantı 1 | QS-4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | QS-4 |
| Montaj türü | Hat kurulumu |
| Standart anma debisi | 136 l/min |
| Çalışma basıncı | -1 Bar...10 Bar |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Gövde malzemesi | Eloksallı alüminyum |
| Gövde rengi | siyah |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| Min. fark basıncı açma | 0.1 Bar |
| Min. fark basıncı kapama | 0.2 Bar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ürün ağırlığı | 5.3 Gram |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |