Küresel vana QHS-QS-6

Ürün numarası: 153485

Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	2/2 çift bobinli
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Pnömatik bağlantı 2	QS-6
Çalıştırma türü	manuel
Montaj türü	kilit somunu ile
Standart anma debisi	528 l/min

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4 mm
Çalışma basıncı	-0.1 MPa...1 MPa -1 Bar...10 Bar
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Tasarım	Küresel vana
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	16.5 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu