# Geçmeli burç QSH-3/8-U

Ürün numarası: 153821

## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Standart |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | düz şekil<br>İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 1 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 Bar...10 Bar<br>-13.775 000032...145 000032 |
| Denizcilik sınıflandırması | bkz. sertifika |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1.5 Gram |
| Pnömatik bağlantı 1 | Otomatik rakor Ø 3/8" " |
| Pnömatik bağlantı 2 | Geçmeli burç Ø 3/8" " |
| Ortam sıcaklığı Fahrenheit | 14 °F...140 °F |
| Gevşetme halkası rengi | gri |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | PBT |