# Sabitleme Ünitesi DADL-EL-Q11-20

Ürün numarası: 1579786

## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 20 |
| Dönüş açısı ayar aralığı | 60 drc...200 drc |
| Tasarım | Piston<br>Piston mili |
| Konum algılama | yaklaşım sensörü için |
| Çalışma basıncı | 0.5 MPa...0.8 MPa<br>5 Bar...8 Bar<br>72.5 000032...116 000032 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 382 Gram |
| Montaj türü | geçiş deliği ve merkezleme parçası ile |
| Pnömatik bağlantı | M5 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sabitleme malzemesi | Alüminyum<br>eloksallı |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR<br>TPE-U(PU) |
| Gövde malzemesi | Alüminyum<br>sert eloksallı |
| Gövde kapağı malzemesi | Alüminyum<br>eloksallı |
| Yatak malzemesi | Plastik |
| Disk malzemesi | Alüminyum<br>eloksallı |
| Vida malzemesi | Çelik<br>galvanize |
| Çalışma şekli | tek etkili<br>çeken |