T-Bağlantı Parçası TJK-M3

Ürün numarası: 15874



Veri sayfası

Özellik	Değer
Hazne boyutu	10
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş M3
Pnömatik bağlantı 2	Dişi diş M3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
İçi boş cıvata malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplı