Paralel Kit EAMM-U-86-S62-60G-177

Ürün numarası: 1587411



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	86
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	5000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	175 000065
Boşta çalışma tahrik torku	0.25 Nm
Aktarılabilir tork	9.5 Nm
Ürün ağırlığı	3300 Gram
Aktüatör arayüz kodu	S62
Arayüz kodu motor In	60G
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu