Paralel kit EAMM-U-110-D80-80G-120-S1

Ürün numarası: 1589706



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	110
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	5000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	799 000065
Boşta çalışma tahrik torku	0.3 Nm
Aktarılabilir tork	25 Nm
Ürün ağırlığı	5310 Gram
Aktüatör arayüz kodu	D80B
Arayüz kodu motor In	80G
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu