# Filtre-RegülatörlFiltre Basınç kontrol valfi LFR-1/4-D-MINI-A

Ürün numarası: 159635

FESTO




## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Mini |
| Seri | D |
| Çalıştırma emniyeti | Kilitli döner düğme |
| Montaj konumu | dikey +/- 5 ° |
| Filtre hassasiyeti | 40 µm |
| Su tahliye | tam otomatik |
| Tasarım | Manometreli filtre regülatörü |
| Maks. yoğuşma miktarı | 22 cm3 |
| Kabuk koruması | Metal koruyucu kafes |
| Basınç göstergesi | manometre ile |
| Çalışma basıncı | 2 Bar...12 Bar |
| Basınç kontrol aralığı | 0.5 Bar...12 Bar |
| Maks. basınç histerezi | 0.2 Bar |
| Standart anma debisi | 1400 l/min |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| Akışkan sıcaklığı | 5 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | 5 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 460 Gram |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak:<br>Hat kurulumu<br>aksesuarlarla |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Çinko pres döküm |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kabuk malzemesi | PC |