Hava TankılBasınç tankı CRVZS-0.4

Ürün numarası: 160234

Veri sayfası

Özellik	Değer
Hacim	0,4 l
Montaj konumu	herhangi bir
Karşılık geldiği norm	AD 2000
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 Bar...16 Bar -13.78 000032...232 000032
Ruhsat	CRN TÜV
Sertifikayi düzenleyen kuruluş	TSSACRN0H17477.5C
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava Azot
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...100 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...100 °C
Maks. sıkma torku bağlantı dişi	23 Nm
Ürün ağırlığı	543 Gram
Montaj türü	Sabitleme kelepçeleri
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hava tankı malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Sabitleme kelepçeleri malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik