压力指示器 OH-8-RT

订货号: 10088



数据表

特性	值
工作压力	-0.1 MPa...0.8 MPa -1 bar...8 bar -14.5 psi...116 psi
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
气动接口	倒钩接头 PK-3
材料说明	RoHS 合规