或门 OS-1/4-NPT

订货号: 10413



数据表

特性	值
阀功能	“或”功能
气接口，气口 1	1/8 NPT
气接口，气口 2	1/8 NPT
安装方式	带通孔
标准标称流量	1170 l/min
工作压力	1 bar...10 bar
环境温度	-10 °C...60 °C
外壳材料	精制铝合金
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
公称通径	6.5 mm
安装位置	可选
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
产品重量	110 g
气接口，气口 3	NPT1/8-27
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR