终端电阻 CACR-S-B12G5-220-PB

订货号: 1072128

数据表

特性	值
工作电压范围 DC	0 V...5 V
污染等级	3
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP67
环境温度	-25 °C...80 °C
产品重量	11.6 g
电气接口	4 针 M12x1 直列式插头
插头编码	B
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	TPE-U(PU)
电触头材料	黄铜 青铜