消声器 AMTE-M-LH-G34

订货号: 1205864



数据表

特性	值
安装位置	可选
包规格	10
工作压力	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
到大气的流量	12400 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
声压级	85 dB(A)
环境温度	-40 °C...80 °C
产品重量	80 g
气动接口	G3/4
液压缓冲器插件的材料	青铜
旋入螺钉的材料	黄铜
材料说明	RoHS 合规