气路板 VABM-C8-12E-G14-32-PT-L

订货号: 1247986



数据表

特性	值
网格尺寸	12 mm
最大阀位数量	32
CE 标记（见合格声明）	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
用于阀安装的最大紧固扭矩	0.6 Nm
墙面安装的最大紧固扭矩	5 Nm
产品重量	1982 g
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 3	G1/4
气接口，气口 5	G1/4