精密流量调节阀 GRPO-10-PK-3

订货号: 13229



数据表

特性	值
阀功能	节流功能
气接口，气口 1	PK-3
气接口，气口 2	PK-3
驱动方式	手册
调节元件	旋转手柄，带刻度
安装方式	面板式安装
流量控制方向上的标准标称流量	3.8 l/min
工作压力	0 bar...8 bar
环境温度	-10 °C...50 °C
外壳材料	加强型聚酰胺
安装位置	可选
从 2 到 1 的工作压力	0 bar...0.5 bar
节流方向上的标准标称流量	1.65 l/min
流量控制方向上的标准流量 6 -> 0 bar	5.2 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [5:4:3] 惰性气体
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
介质温度	-10 °C...50 °C

特性	值
产品重量	48 g
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR PVC
支架材料	精制铝合金
PK 接口材料	精制铝合金 黄铜
螺钉材料	钢