传感器导轨 DASP-G3-33-C-U

订货号: 1323641

数据表

特性	值
规格	33
安装位置	可选
结构特点	传感器导轨
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	5 °C...60 °C
产品重量	5 g
安装方式	拧到夹具上
材料说明	RoHS 合规
型材材料	阳极氧化精制铝合金
螺钉材料	高合金不锈钢