快插接头 NPQP-D-Q6-Q4-FD-P10

订货号: 133096

数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	2.8 mm
设计	直列式设计
包规格	10
结构特点	推挽原理
取决于温度的工作压力	-0.95 bar...10 bar
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-20 °C...60 °C
产品重量	5.5 g
气接口，气口 1	适用于气管外径 6 mm
气接口，气口 2	适用于气管外径 4 mm
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PP
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢