快插接头 NPQP-D-R14-Q6-FD

订货号: 133155

数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	3.4 mm
设计	直列式设计
包规格	1
结构特点	推挽原理
取决于温度的工作压力	-0.95 bar...10 bar
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-20 °C...60 °C
产品重量	3.5 g
安装方式	外六角形，规格 14 mm
气接口，气口 1	外螺纹 R1/4
气接口，气口 2	适用于气管外径 6 mm
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PP
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢