联轴器 EAMD-67-51-32-32X32-U

订货号: 1379269



数据表

特性	值
安装直径 1	32 mm
安装直径 2	32 mm
规格	67
标称长度	51 mm
安装位置	可选
最大转速	4500 1/min
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-25 °C...60 °C
惯性动量	374 kgmm²
可传递的扭矩	192 Nm
产品重量	717 g
材料说明	RoHS 合规