单向阀 HA-1/2-QS-12

订货号: 153460

数据表

特性	值
阀功能	止回功能
气接口，气口 1	R1/2
气接口，气口 2	QS-12
安装方式	拧入
标准标称流量	2230 l/min
工作压力	-1 bar...10 bar
环境温度	0 °C...60 °C
外壳材料	阳极氧化铝
外壳颜色	银色
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
最小差压，打开	0.1 bar
最小差压，关闭	0.2 bar
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	69 g
材料说明	RoHS 合规