定时器 PZVT-3-SEC

订货号: 158495



数据表

特性	值
结构特点	带气缸的机械式顺序计数器
关闭压力	0.1 bar
工作压力	2 bar...6 bar
打开压力	1.6 bar
标准标称流量	50 l/min
可调延时	0.2 s...3 s
调节精度	± 0.3 s
复位的停机时间	200 ms
时间设置的重复精度	± 0.1 s
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP54 带保护盖和面板框架 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	45 g
安装方式	面板式安装
气动接口	内螺纹 M5
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	ABS