连接电缆 SIM-M8-3WD-2,5-NSL-PU

订货号: 159426

FESTO



数据表

特性	值
符合标准	EN 61076-2-104 EN 61984
准备就绪状态指示	绿色 LED
开关状态指示	黄色 LED
电气接口	3 针/3 芯 直角式插座/开放式 M8x1/-
工作电压范围 DC	10 V...30 V
40°C 时的额定电流	4 A
抗电涌性	0.8 kV
电缆长度	2.5 m
电缆特征	标准
电缆测试条件	弯曲强度：符合 Festo 标准 测试条件按要求提供 拖链：› 500 万次循环，弯曲半径 75 mm
电缆直径	3.8 mm
电缆结构	3 x 0.25 mm²
标称导线横截面积	0.25 mm²
电线绝缘颜色代码	蓝色 棕色 黑色
防护等级	IP65 IP68
环境温度	-25 °C...80 °C
带移动电缆的环境温度	-5 °C...80 °C
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规 不含卤素 不含磷酸酯
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
电缆护套材料	TPE-U(PU)

特性	值
电缆护套颜色	灰色
外壳材料	TPE-U(PU)
外壳颜色	黑色
管接螺母材料	镀镍黄铜
密封件材料	NBR
电触头材料	镀金黄铜
绝缘护套材料	PP