油雾器 LOE-1/2-D-MIDI

订货号: 159587



数据表

特性	值
规格	Midi
系列	D
安装位置	垂直 +/-5°
结构特点	标准比例油雾器
最大贮油量	110 cm³
保护罩	金属保护罩
工作压力	0 bar...16 bar
油雾器功能的最小流量	8 l/min
标准标称流量	6100 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
输出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-] 惰性气体
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	630 g
安装方式	带附件
气接口，气口 1	G1/2
气接口，气口 2	G1/2
材料说明	RoHS 合规
碗罩材料	PC