L 型快插接头 QSL-V0-6

订货号: 160540

数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	5 mm
材料的防火测试	UL94 V-0（外壳） UL94 V-0（解锁环）
设计	L 型
包规格	10
结构特点	推挽原理
工作压力时完整温度范围	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
工作压力说明	水：在最高温度 50°C 时，最大值为 0.6 MPa
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液态，无冰）
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
产品重量	8.6 g
气接口，气口 1	适用于气管外径 6 mm
气接口，气口 2	适用于气管外径 6 mm
释放环颜色	黑色
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PBT
释放环材料	PBT
气管密封件材料	NBR
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢 黄铜