或閘 OS-1/4-NPT

訂貨編號: 10413



資料表

特性	值
閥功能	「或」功能
氣動介面，氣口 1	1/8 NPT
氣動介面，氣口 2	1/8 NPT
安裝方式	具通孔
標準標稱流量	1170 l/min
工作壓力	1 bar...10 bar
環境溫度	-10 °C...60 °C
外殼材質	精製鋁合金
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
公稱通徑	6.5 mm
安裝位置	可選
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	110 g
氣動介面，氣口 3	NPT1/8-27
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR