吸盤嵌入輔件 OASI-20-E

訂貨編號: 1072015

資料表

特性	值
工作壓力	0 bar...0.95 bar
工作介質	大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-A1-L
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	5 °C...50 °C
產品重量	0.6 g
安裝方式	插入
材料說明	RoHS 合規
吸盤插件材料	PE
適合噴射脈衝	0.5 bar
安裝位置	內耳軸