多路管接頭 KSV6-PK-6

訂貨編號: 117945

資料表

特性	值
公稱通徑	5.3 mm
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
氣動介面	用於氣管外徑 8 mm 氣管
材料說明	RoHS 合規