近接開關 SMEO-1-LED-24-K5-B

訂貨編號: 151672



資料表

特性	值
設計	方形結構
認證	RCM 商標
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
材料說明	RoHS 合規
測得變量	位置
測量原理	舌簧式
環境溫度	-20 °C...70 °C
重複精度	0.2 mm
開關輸出	接觸式，雙極
開關元件功能	常開觸點
打開時間	0.5 ms
最大開關頻率	500 Hz
最大輸出電流	1 A
最大開關電容 AC	27 VA
最大開關電容 DC	27 W
短路電流額定值	否
過載保護	不可用
操作電壓範圍 AC	12 V...27 V
操作電壓範圍 DC	12 V...27 V
反極性保護	否
電氣介面 1，連接類型	電纜
電氣介面 1，連接系統	開放式
電氣介面 1，介面/線芯數	3
介面出口方向	同軸向
電纜長度	5 m
電纜護套顏色	灰色
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
安裝方式	具有附件
安裝位置	可選

特性	值
產品重量	130 g
外殼顏色	黑色
外殼材質	環氧樹脂 加强型 PET 鋼
開關狀態指示	黃色 LED
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...70 °C
防護等級	IP67
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L