自鎖式螺紋接頭 QSK-3/8-12

訂貨編號: 153427

資料表

特性	值
尺寸	標準
公稱通徑	6.1 mm
核准的氣管類型	PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM- PUN-DUO- PUN-H- PUN-H-DUO- PUN-S- PUN-S-DUO- PUN-V0-
氣管插入深度	23.5 mm
旋入螺釘上的密封件類型	塗層
安裝位置	可選
設計	直列式設計
套組規格	1
結構特點	推挽原理
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 MPa...0.6 MPa -13.775 psi...87 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...6 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 MPa...1.4 MPa -13.775 psi...203 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...14 bar
海事分類	參見證書
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和響導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...80 °C

特性	值
標稱扭矩	15.5 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	63.5 g
安裝方式	外六角形，規格 21 mm
氣動介面，氣口 1	外螺紋 R3/8
氣動介面，氣口 2	用於 12 mm 外徑的氣管
釋放環顏色	藍色
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	鍍鎳黃銅
釋放環材料	POM
氣管密封件材料	NBR
氣管夾緊元件材質	高合金不鏽鋼