# 單向閥 HB-1/8-QS-8

訂貨編號: 153453

## 資料表

| 特性 | 值 |
|---|---|
| 閥功能 | 止回功能 |
| 氣動介面，氣口 1 | QS-8 |
| 氣動介面，氣口 2 | R1/8 |
| 安裝方式 | 擰入 |
| 標準標稱流量 | 314 l/min |
| 工作壓力 | -1 bar...10 bar |
| 環境溫度 | 0 °C...60 °C |
| 外殼材質 | 鍍鎳黃銅 |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 最小差壓，開啟 | 0.1 bar |
| 最小差壓，關閉 | 0.2 bar |
| 工作和響導介質說明 | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作） |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 產品重量 | 22 g |
| 材料說明 | RoHS 合規 |