
Tlmič hluku AMTX



Legenda k typovému označeniu

001	Konštrukčný rad	
AMTX	Tlmič hluku	

002	Typ konštrukcie	
	Krátky	
L	Dlhý	

003	Ďalšie vlastnosti	
P	Vložka	

004	Pneumatický prípoj	
PC12	Vložka 12 mm	
PC15	Vložka 15 mm	

Údajový list

Všeobecné technické údaje	
Pneumatický prípoj	Vložka 12 mm Vložka 15 mm
Spôsob upevnenia	s prídržnou svorkou


Prevádzkové podmienky a podmienky prostredia	
Prevádzkový tlak	-0,1 ... 0,7 MPa
Prevádzkový tlak	-1 ... 7 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota okolia	-5 ... 50°C
Trieda odolnosti proti korózii KBK[1)]	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii

1) Ďalšie informácie na www.festo.com/x/topic/kbk

Materiály	
Materiál tlmiča hluku	PE
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Rozmery


Rozmery – Krátke vyhotovenie Stiahnuť CAD modely www.festo.com



	D1 ø ± 0,2	D2 ø ± 0,1	D3 ø ± 0,15	D4 ø ± 0,2	L1 ± 0,2	L2 ± 0,2	L3 ± 0,1
AMTX-P-PC10	8,9	3	9,7	7,7	15,4	8,2	3,5
AMTX-P-PC12	11,1	4,4	12,1	9,9	16,2	8,2	3,5
AMTX-P-PC15	14,1	7,4	15,5	12,9	16,2	8,2	3,5

Rozmery

Rozmery – AMTX (dlhé vyhotovenie) Stiahnuť CAD modely www.festo.com



[1] O-krúžok

	D1 ø	D2 ø ± 0,1	L1 ± 0,5
AMTX-LP-PC15	18,7	9,5	60,9

Typové označenie

Krátke vyhotovenie



Pneumatický prípoj	Veľkosť balenia	Hmotnosť výrobku	Č. dielu	Typ
Vložka 12 mm	1	0,7 g	**8191740**	**AMTX-P-PC12**

Vyhotovenie dlhé



Pneumatický prípoj	Veľkosť balenia	Hmotnosť výrobku	Č. dielu	Typ
Vložka 15 mm	2	6,7 g	**8242223**	**AMTX-LP-PC15**